



Disco não tecido HD-DR, Ø 76,2 mm, Comparação da granulometria: 50



Dados do pedido

Número do pedido	554059 50
GTIN	068060671899
Classe de artigo	53M

Descrição

Versão:

O **sistema de troca rápida** com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.

Discos abrasivos de velo **com grão de lixa Cubitron agressivo (CER)** combinado com tecido resistente.

Utilização:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados.

Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Permite o **desbaste** e o **acabamento sem rebarbas** com uma ferramenta. Alta estabilidade de arestas e longa vida útil.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descrição técnica

Modelo	coarse super duty
Grau de finura	extra grosso
Comparação da granulometria	50
Ø do disco	50,8 mm

Ficha de dados

Abrasivo	Grão abrasivo Cubitron™
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 76,2 mm
Designação do fabricante	HD-DR
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,
Tipo de produto	Velo abrasivo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Produtos adequados

No Shop URL available for: 554059 50

