



Par de luvas uvex phynomic C XG ESD, Tamanho das luvas: 7



Dados do pedido

Número do pedido	094462 7
GTIN	4048612120248
Classe de artigo	04W

Descrição

Versão:

uvex phynomic C XG ESD. A delicada luva com nível C de proteção contra cortes assenta como uma segunda pele. Boa aderência em ambientes de trabalho húmidos e oleosos. Certificação Oeko-Tex 100 e compatibilidade com ecrã tátil. Adequada para o contacto com produtos alimentares e locais de trabalho ESD, de acordo com a norma EN 16350.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

As luvas que protegem contra descargas eletrostáticas não isolam as mãos da tensão elétrica. Não adequada para trabalhar em linhas sob tensão ou para proteção contra choques elétricos, mas apenas para proteção do produto.

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Propriedades das luvas	Adequado para ecrã tátil
------------------------	--------------------------

Ficha de dados

Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
Propriedades das luvas	Adequado para ecrã tátil
Propriedade eletrostática	Com verificação ESD conforme EN 16350
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
EN 388	3X42C
material de suporte	HPPE, fibra de vidro, PA, elastano, carbono
Revestimento	Espuma Aqua-Polymer Xtra Grip
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
Cor	azul/preto
Peso	58 g
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	C
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte