

**WEKEM®**

## Dados do pedido

Número do pedido	083319 FINE
GTIN	4260205360019
Classe de artigo	08G

## Descrição

### Modelo:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um **contacto total com a superfície** garante **100% de estanqueidade**. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

### Utilização:

A fita vedante para roscas PTFE FRp pode ser utilizada até 3/8 polegadas com: ar, nitrogénio, gás até 5 bar no máx., gás liquefeito, água potável até 16 bar no máx, pode ser utilizada até 100 bar (a 200 °C, até 16 bar, no máx.).

### Instrução:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes da aplicação do produto de vedação.

## Descrição técnica

Espessura	0,1 mm
Designação do fabricante	FRp

para tipo de rosca	fino
Largura	12 mm
Temperatura da área de aplicação	-240 - 260 °C
Comprimento	12 m
Cor	branco
Temperatura de armazenamento	20 °C
Validade a partir da data de produção	60 Monatmês
Base química	Politetrafluoretileno (PTFE)
Propriedades	incombustível
Propriedades	não fica quebradiço
Propriedades	não cola
Atributo do nome do produto	12 m
Tipo de produto	Fita de vedação