

Mandril de superfície Forma ADB com canal de refrigeração, BT 40 curto, Ø de fixação D1: 6mm



Dados do pedido

Número do pedido	302605 6
GTIN	4250122612926
Classe de artigo	36E

Descrição

Modelo:

Todas as hastes brunidas.

O canal de refrigeração pode ser fechado através do O-ring.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	6 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Projeção medida A	50 mm
Ø exterior D	25 mm
Alojamento	BT 40 curto
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339

Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 6	309900 6