

## Mandril de superfície Forma ADB com canal de refrigeração, BT 40 curto, Ø de fixação D1: 10mm



### Dados do pedido

Número do pedido	302605 10
GTIN	4250122612964
Classe de artigo	36E

### Descrição

**Modelo:**

Todas as hastes brunidas.

O canal de refrigeração pode ser fechado através do O-ring.

**Utilização:**

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Acessórios especiais:**

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

### Descrição técnica

Ø de fixação D <sub>1</sub>	10 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	10
Projeção medida A	63 mm
Ø exterior D	35 mm
Alojamento	BT 40 curto
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339

Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

## Acessórios

Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mmvedado indicado para cone SK 40	308801 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 10	309900 10