



### Fresa de chanfrar Softcut® com furo, para pastilhas de corte reversíveis AO..



#### Dados do pedido

Número do pedido	215403 15
GTIN	4069515038171
Classe de artigo	21O

#### Descrição

##### Versão:

Fresa de chanfrar de encaixe robusta. Assento de pastilhas reversíveis fechado em vários lados para estabilização das arestas de corte e absorção das forças verticais e radiais.

##### Utilização:

Para grandes larguras de chanfro na construção em aço. Ideal para aplicações de desbaste e semidesbaste.

##### Nota:

As superfícies sem degraus são obtidas com as pastilhas de corte reversíveis n.º 215431 - 215487. Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,5** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

#### Descrição técnica

número de lâminas efetivo $Z_{ef}$	3
Avanço do dente com $h_{máx}$	0,4 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	9
Ângulo $\gamma$	15 grau
altura de chanfro alcançável $h$	7,2 mm

## Ficha de dados

Comprimento total $L_{tot.}$	55 mm
$\varnothing$ do orifício de alojamento	22 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AO.T1104
comprimento de chanfro alcançável l	27,6 mm
largura de chanfro alcançável b	26,6 mm
$\varnothing$ mínimo D	17 mm
$\varnothing$ maior D <sub>1</sub>	70 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Modelo da haste	com perfuração
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	MTC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

### Produtos adequados

No Shop URL available for: 215403 15