

Garant**Pastilha de corte reversível por fresagem AOMT110412 ER, para fresa Softcut®, HB7520-1****Dados do pedido**

Número do pedido	215439 ST900
GTIN	4069515039215
Classe de artigo	2A1

Descrição**Nota:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ máx}} = 5,5 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Tipo	ST900
#Raio do canto	1,2 mm
Avanço f_z por dente	0,15 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	AOMT110412 ER
Tipo	HB7520-1
Material de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado	220	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	220	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	200	P
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		