

Ficha de dados

Garant

Pastilha de corte reversível por fresagem AOMT110412 TR, para fresa Softcut®, HB7830-1



Dados do pedido

Número do pedido	215487 UNI
GTIN	4069515039383
Classe de artigo	2A1

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Descrição técnica

Tipo	UNI
#Raio do canto	1,2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	AOMT110412 TR
Tipo	HB7830-1
Material de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

Ficha de dados

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado	330	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	290	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	250	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	200	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	150	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	120	M
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		