

Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 12/11 mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260919 12/11 |
| GTIN | 4045197653406 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Código ISO do suporte | E12M STF CR/L11 |
| Pastilha de corte reversível adequada | TC.. 1102.. |
| Desvio central L_3 | 8 mm |
| Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$ | 15 mm |
| Tamanho da placa | 11 mm |
| Comprimento da cabeça L_1 | 20 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 |
| Comprimento total L | 150 mm |
| Altura de fixação L_2 | 11,5 mm |
| Ângulo de ajuste κ | 90 grau |
| Ø haste D_s | 12 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Profundidade de torneamento interior até | 8xD |
| Óleo de corte | HM |
| Refrigeração interior | sim |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |

Acessórios

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7 | 269028 7 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |