

Ficha de dados



Produto abrasivo universal, 80x50x20 mm, Tipo: M



Dados do pedido

Número do pedido	557665 M
GTIN	4069515039925
Classe de artigo	52E

Descrição

Versão:

Bloco de lixa manual flexível, totalmente misturado com grão de lixa com aglomerado elástico (vida útil longa, consumo total possível). Devido ao aglomerado de poros abertos, o corpo abrasivo nunca apresenta obstruções. Adequado para retificação a húmido e a seco. Resistente a água e a óleo.

Versão com corindo nobre.

Utilização:

Universal para **limpeza, polimento, alisamento, fosqueamento e retificação de todos os materiais.**

Nota:

Água, petróleo, pastas ou aditivos semelhantes **aumentam o efeito.**"}

Descrição técnica

Comprimento	80 mm
Grau de finura	médio
Altura	20 mm
Largura	50 mm
Atributo do nome do produto	80x50x20 mm

Ficha de dados

Tipo de produto

Bloco para lixar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Metal duro (HM)	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	condicionalmente adequado		
Pedra	adequado		
Vernizes	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		