

**Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic Xtra, Tipo: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	082006 6
GTIN	4250004112520
Classe de artigo	04S

Descrição**Versão:**

Limpeza potente por ultrassons da série Elmasonic xtra para uso Heavy-Duty.

- **Maior efeito de ultrassons através de função dynamic automática.**
- **Modo Eco comutável para uma limpeza suave e poupança de energia.**
- **Função sweep integrada para a distribuição uniforme do som no banho de limpeza.**
- **Regulação individual de tempo e temperatura.**
- **Painel de comando claro e à prova de salpicos de água.**
- **Desligamento automático de segurança.**

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido. Para o cesto de encaixe adequado, ver n.º 082101. Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados no n.º 088015 – n.º 088019.

Descrição técnica

Potência de aquecimento	400 W
Comprimento do cesto de encaixe	255 mm
Largura do aparelho	215 mm
volume de trabalho recomendado	5,1 l
Peso	7,9 kg
Excelente desempenho por ultrassons	640 W

Ficha de dados

Tensão nominal	220 - 240 V
Altura do tanque de depuração	150 mm
Volume	6,3 l
Comprimento do aparelho	500 mm
Designação do fabricante	Xtra 60
Largura do cesto de encaixe	105 mm
Tipo de produto	Aparelho de limpeza por ultrassons