

Ficha de dados

Garant

Nível de bolha de ar de bolso, Comprimento: 75



Dados do pedido

Número do pedido	467455 75
GTIN	4069515040129
Classe de artigo	41H

Descrição

Versão:

Nível de bolha de ar de bolso com moldura a toda a volta em alumínio com ranhura como auxiliar de posicionamento, bem como inclinação de 45° e ângulo de 90°.

Função:

- Com íman na superfície de medição.
 - Nível de bolha de ar redondo para uma ótima visibilidade sem reflexos.
- "}]

Descrição técnica

Limite de erro na posição normal	1 mm/m
Largura	45 mm
Comprimento	75 mm
Altura	20 mm
Tecnologia de medição	analógico
Tipo de produto	Nível de bolha de ar

Ficha de dados