

Ficha de dados



Porta-paletes, Comprimento do garfo: 1150



Dados do pedido

Número do pedido	919913 1150
GTIN	4069515040280
Classe de artigo	96D

Descrição

Versão:

Porta-paletes manual para transporte ergonómico de mercadorias. Estrutura e garfos em construção monobloco sem torção. Timão robusto de tubo de aço com contra-apoio para operação de empurrar. Deslocação, elevação e descida confortáveis através da pega ergonómica. Rodas de forquilha de tandem de poliuretano vermelho com Ø 80x70 mm, rodas orientáveis de borracha maciça.

Pintura:

Vermelho sinalização RAL 3020, revestido a pó.

Descrição técnica

Capacidade de carga	2500 kg
Material das rodas do garfo	Tandem poliuretano vermelho
Área de elevação	85 - 200 mm
Comprimento do garfo	1150 mm
Cor	Vermelho sinalização RAL 3020
Peso	68 kg

Ficha de dados

Material das rodas orientáveis	Borracha maciça
Comprimento	1540 mm
Ø das rodas do garfo	80x70 mm
Largura do garfo	160 mm
Balança	não
Largura	540 mm
Tipo de produto	Porta-paletes