

## Ficha de dados



### Cone porta-fresas combinado, SK 50 A = 55, Ø do mandril d1: 40



#### Dados do pedido

Número do pedido	302520 40
GTIN	4250122600855
Classe de artigo	36E

#### Descrição

##### Versão:

Rosca interior para aperto manual.

##### Utilização:

**Com mola de ajuste** – para fresas **com ranhura longitudinal**, p. ex. DIN 841.

**Com anel arrastador** – para fresas com **ranhura transversal**, DIN 1880.

##### Material fornecido:

Inclui mola de ajuste, anel arrastador e parafuso de aperto para fresa.

##### Acessórios especiais:

Chave especial n.º 309840.

#### Descrição técnica

Comprimento do mandril porta-fresas L <sub>4</sub>	41 mm
Projeção medida A	55 mm
Anel arrastador sobressalente n.º 309870	40
Comprimento do mandril porta-fresas L <sub>3</sub> com anel arrastador	27 mm
Comprimento total L	209 mm
Ø do mandril d <sub>1</sub>	40 mm
chave especial adequada n.º 309840	40
Rosca M	M24

## Ficha de dados

Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º  
309860/309861

40

Ø de fixação D<sub>1</sub>

40 mm

Alojamento

SK 50 A = 55

Norma

DIN 6358

Norma de alojamento

DIN 2080

Concentricidade

≤ 6 µm

Tipo de produto

Mandril de encaixe para fresa

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302520-40>