

**Garant**

**Barra de mandril de HSS AH.. STFCR 90°, para pastilhas de corte reversíveis TC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/11mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	260922 10/11
GTIN	4045197653420
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	AH10K STFCR/L11
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	12 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	16 mm
Desvio central $L_3$	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação $L_2$	9 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Ø haste $D_s$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8