

Barra de mandril MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260918 10/11
GTIN	4045197653369
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	E10K STFCR/L11
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Desvio central L_3	6 mm
Comprimento da cabeça L_1	16 mm
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	9,6 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500