

Garant

Cacifo com fechadura de cilindro de pinos, Número de compartimentos: 8



Dados do pedido

Número do pedido	949031 8
GTIN	4069515040457
Classe de artigo	91G

Descrição

Versão:

O corpo dos cacifos possui corrediças de plástico no conjunto da base, bem como um painel de base amovível na frente. Painéis traseiros com aberturas de ventilação, portas com toalheiro e placa de identificação. O batente de porta pode ser convertido com apenas alguns passos do lado direito para o lado esquerdo.

Com fechadura de cilindro com pinos de alta qualidade com punho de empurrar.

Norma:

DIN 4547

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Nota:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Largura	800 mm
Norma	DIN 4547

Ficha de dados

largura útil por compartimento	342 mm
Altura	1850 mm
Modelo de fechadura	Fechadura de cilindro com pinos
Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça
Número de compartimentos	8
altura útil por compartimento	370 mm
Cobertura inclinada	não
Peso	76 kg
Modelo da estrutura inferior	Pés de alumínio
Profundidade	520 mm
Placa de nome	sim
Pintura especial possível	sim
Aberturas de ventilação na parede traseira	sim
profundidade útil por compartimento	472 mm
Espessura do material	0,9 mm
Ângulo de abertura da porta	225 grau
Fechadura de cilindro com pinos	inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de produto	Armário de compartimentos

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/949031-8>