

Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260918 12/11
GTIN	4045197653376
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	15 mm
Código ISO do suporte	E12M STFCR/L11
Desvio central L_3	8 mm
Comprimento da cabeça L_1	20 mm
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação L_2	11,5 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500