

**Porca de aperto ER, para ER: 16****Dados do pedido**

Número do pedido	309585 16
GTIN	4069515040570
Classe de artigo	32Z

Descrição**Versão:**

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima. **Com sextavado** SW 25.

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Acessórios especiais:

Chave de aperto ER, n.º 309680 – 309740.

Chave unidirecional (para o tamanho 16), número 613300 tamanho 25.

Nota:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente! "

Descrição técnica

Ø exterior D	28 mm
Comprimento total L	18 mm
Rosca	M22x1,5
binário de aperto máximo	80 Nm

Ficha de dados

Norma	DIN 6499 D
Tipo de produto	Porca de aperto