



Mini porca de aperto ER, para ER: 20



Dados do pedido

Número do pedido	309605 20
GTIN	4069515040716
Classe de artigo	31Z

Descrição

Versão:

Pequenas dimensões exteriores, temperado e retificado em todos os lados.

- Temperado e retificado em todos os lados.

Indicado para:

Mandril de pinça de aperto ER mini n.º 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

"}

Descrição técnica

Rosca	M24×1
Ø exterior D	28 mm
Comprimento total L	19,5 mm
binário de aperto máximo	40 Nm
para ER	20 mm
Norma	DIN 6499

Ficha de dados

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min⁻¹

Estratégia de maquinagem HSC

Tipo de produto Porca de aperto