



### Mini porca de aperto ER, para ER: 8



### Dados do pedido

Número do pedido	309605 8
GTIN	4069515040686
Classe de artigo	31Z

### Descrição

#### Versão:

Pequenas dimensões exteriores, temperado e retificado em todos os lados.

· **Temperado e retificado em todos os lados.**

#### Indicado para:

**Mandril de pinça de aperto ER mini** n.º 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

"}

### Descrição técnica

para ER	8 mm
binário de aperto máximo	12 Nm
Comprimento total L	11 mm
Ø exterior D	12 mm
Rosca	M10x0,75
Norma	DIN 6499

## Ficha de dados

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Porca de aperto