

Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260923 20/11
GTIN	4045197653505
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	13 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Comprimento da cabeça L_1	32 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	23 mm
Código ISO do suporte	AH20R STFCCR/L11
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500