

Barra de mandril MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260918 16/11
GTIN	4045197653383
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	E16R STFRCR/L11
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	19 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento da cabeça L_1	25 mm
Desvio central L_3	10 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	15,4 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500