

**Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260923 25/16
GTIN	4045197653512
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	16 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	28 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Código ISO do suporte	AH25R STFCL/L16
Desvio central $L_3$	17 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Comprimento total $L$	200 mm
Altura de fixação $L_2$	23 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Ø haste $D_s$	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

---