

**Garant**

**Barra de mandril de MD E.. STFCL 90°, para pastilhas de corte reversíveis TC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 10/11mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	E10K STFCL/L11
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Comprimento da cabeça $L_1$	16 mm
Desvio central $L_3$	6 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	12 mm
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação $L_2$	9,6 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Ø haste $D_s$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8