

Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Desvio central L_3	17 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	28 mm
Código ISO do suporte	AH25R STFCCR/L16
Tamanho da placa	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	23 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
