

LOCTITE

Dados do pedido

Número do pedido	083331 574
GTIN	4058093008973
Classe de artigo	04L

Descrição

Modelo:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um **contacto total com a superfície** garante **100% de estanqueidade**. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

Utilização:

Para flanges de metal resistentes à torção.

Instrução:

Limpar as superfícies com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes de aplicar o vedante.

Descrição técnica

Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Designação do fabricante	LOCTITE 574
Resistência funcional após	6 h
indicado para área de utilização	Vedante de superfícies

Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Quantidade de enchimento	50 ml
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
Propriedades	resistente a óleo
Propriedades	resistente à água
Propriedades	resistente a glicol
Temperatura de armazenamento	8 - 21 °C
indicado para material	Metal
binário de arranque mínimo	6 Nm
Viscosidade dinâmica	23000 mPas
ponto de inflamação	93,3 °C
Base química	Éster de dimetacrilato
Forma	pastoso
Temperatura da área de aplicação	-55 - 150 °C
Fixação natural após	30 min
Cor	laranja
medida máxima da folga	0,25 mm
Classe de resistência	de resistência média
Densidade	1,15 g/cm ³
Atributo do nome do produto	50 ml
Tipo de produto	Produto de vedação