

Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 10/11mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260923 10/11
GTIN	4045197653475
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Desvio central L_3	7 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	12 mm
Comprimento da cabeça L_1	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Código ISO do suporte	AH10K STFCCR/L11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	9 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500