

Ficha de dados

Mesa de escritório elétrica e ajustável em altura, Largura: 1600



Dados do pedido

Número do pedido	974025 1600
GTIN	2050002086319
Classe de artigo	91Q

Descrição

Versão:

Mesa de escritório com ajuste de altura através de motor elétrico mediante elemento de comando. Construção de base de quadro de aço revestido a pó e aparafusado. Alojamento do tampo de mesa através de aparafusamento direto na estrutura e de dois suportes de perfil com disposição assimétrica. A estrutura não tem travessas em toda a área das pernas, permitindo assim acomodar módulos de gavetas móveis com até 560 mm de altura. Velocidade de deslocamento do ajuste de altura de 38 mm/s (sem carga). Com função de memória com 4 posições de memória. Emissão de ruído inferior a 50 dB. Patins com elementos deslizantes para 10 mm de compensação de altura. Incluindo proteção contra colisão através de medição de resistência. Tampo de mesa de melamina com superfície de decoração, 25 mm de espessura.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 para a construção de base, DIN 60335-1 para a segurança elétrica.

Pintura:

Decoração do tampo da mesa disponível em 5 cores: ácer real, carvalho natural, cinza claro, pérola, cinza metálico.

Estrutura de base disponível em 3 cores: branco puro, alumínio branco, cinza metálico.

Nota:

Não se recomenda o tampo de mesa em cinza metálico devido à forte reflexão.

Descrição técnica

Profundidade	800 mm
Faixa de ajuste da altura	650 - 1270 mm

Ficha de dados

Largura	1600 mm
Peso	60 kg
Espessura do tampo de trabalho	25 mm
capacidade de carga máxima	70 kg
Modelo de regulação de altura	elétrico
Espessura do tampo	25 mm
Seleção da cor	Decoração: cinzento metálico, cinza claro, branco-pérola, ácer real, carvalho natural
Seleção da cor	Metal: branco puro, alumínio branco, cinzento metálico
Tipo de produto	Mesa de escritório