

**Garant**

### Placa de perfil completo 60° exterior direita BF, HB8015, Passo: 1



#### Dados do pedido

Número do pedido	270703 1
GTIN	4069515041164
Classe de artigo	21J

#### Descrição técnica

Utilização interior/exterior	exterior
Passo de rosca	1 mm
Perfil da pastilha de corte reversível	Perfil inteiro
Material de corte	MD
Tipo de inserto	direita
Tipo	HB8015
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm

## Ficha de dados

Tipo de produto

Pastilha de corte  
reversível para roscagem

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado	250	N
Alumínio > 10% Si	adequado	180	N
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado	150	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	150	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	130	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado	100	P
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado	90	P
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado	40	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	100	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	50	S
GG(G)	adequado	130	K
CuZn	condicionalmente adequado	150	N
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		