

Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260923 16/11
GTIN	4045197653499
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Comprimento da cabeça L ₁	25 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	18 mm
Desvio central L ₃	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Código ISO do suporte	AH16Q STFCCR/L11
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L ₂	15 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500