

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Classe de artigo	21V

Descrição

Modelo:

- **Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.**
- **Mudança de pastilha de corte simples.**

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	279815 10
Tamanho da placa	06 mm
Comprimento da cabeça L ₁	12 mm
Comprimento total L	80 mm
Altura de fixação L ₂	15,6 mm
Série	Mini
Ø haste D _s	16 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 10	279815 10
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8