

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Classe de artigo	21V

Descrição

Modelo:

- Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.
- Mudança de pastilha de corte simples.

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	12 mm
Parafuso para pastilha reversível	279815 11
Tamanho da placa	08 mm
Comprimento total L	80 mm
Altura de fixação L_2	15,6 mm
Série	Mini
Ø haste D_s	16 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 11	279815 11
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10