


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	270090 8/1,0
GTIN	4045197560209
Classe de artigo	21I

## Descrição técnica

$\varnothing$ mínimo $D_{\min.}$	8 mm
Largura de incisão $w$	1 mm
profundidade máxima de corte $t_{\max.}$	1 mm
Tamanho da placa $\varnothing d$	6 mm
Distância entre o centro das pontas $L_3$	4,8 mm
Espessura da placa $T$	3,6 mm
Avanço $f$	0,02 - 0,03 mm/U
Série	Mini
Tipo	HB720
Tipo de produto	Mini-pastilha de corte intercambiável

## Dados de utilizador

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
interrompido	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		