

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	270210 1
GTIN	4045197466020
Classe de artigo	21I

Descrição

Utilização:

Para suporte de lâminas n.º 270200 – 270204.

Descrição técnica

Distância entre o centro das pontas L_3	0,49 mm
profundidade máxima de corte $t_{máx.}$	0,15 mm
Ø mínimo $D_{min.}$	1 mm
Ø da haste d	4 mm
Raio R	0,1 mm
Avanço f em aço $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm/U
Avanço f em INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm/U
Avanço f em INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm/U
Série	Micro
Projeção L_1	6 mm
Atributo do nome do produto	$L_1 = 6 \text{ mm}$
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
--	-----------------------	-------------------------	-------------------

Plásticos alumínio	condicionalmente adequado
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado
Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1100 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
interrompido	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado