

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260934 10/11
GTIN	4045197653529
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Desvio central $L_3$	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	13 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Comprimento da cabeça $L_1$	22,8 mm
Código ISO do suporte	A10K STFCCR/L11
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação $L_2$	9 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Ø haste $D_s$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500