

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
20/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260935 20/16
GTIN	4045197653611
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Desvio central L_3	13 mm
Comprimento da cabeça L_1	36,6 mm
Código ISO do suporte	A20R STFCCR/L16
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Tamanho da placa	16 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500