

**Mandril de superfície Forma ADB, BT 50 A = 160, Ø de fixação D1: 32mm****Dados do pedido**

Número do pedido	302670 32
GTIN	4250122615866
Classe de artigo	36E

**Descrição****Modelo:**

Todas as hastes brunidas.

**Utilização:**

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Acessórios especiais:**

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

**Descrição técnica**

Projeção medida A	160 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	32
Ø de fixação D <sub>1</sub>	32 mm
Ø exterior D	72 mm
Alojamento	BT 50 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min <sup>-1</sup>

Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

## Acessórios

Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308760 50
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 32	309900 32