

**LOCTITE**

## Dados do pedido

Número do pedido	083331 5970
GTIN	4058093009062
Classe de artigo	04L

## Descrição

### Modelo:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um **contacto total com a superfície** garante **100% de estanqueidade**. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

### Utilização:

Silicone. Para substituir vedações de cortiça e papel, resistente a vibrações.

### Instrução:

Limpar as superfícies com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes de aplicar o vedante.

## Descrição técnica

Resistência funcional após	12 h
Designação do fabricante	LOCTITE 5970
Base química	Silicone alcoxi
Validade a partir da data de produção	12 Monatmês

indicado para material	Metal
indicado para material	Plástico
Temperatura de armazenamento	8 - 21 °C
Temperatura da área de aplicação	-55 - 200 °C
ponto de inflamação	100 °C
Propriedades	resistente a vibrações
Propriedades	resistente a óleo
Forma	pastoso
binário de arranque mínimo	7 Nm
Quantidade de enchimento	50 ml
indicado para área de utilização	União flangeada
Cor	preto
medida máxima da folga	0,25 mm
Classe de resistência	de resistência reduzida
Densidade	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Atributo do nome do produto	50 ml
Tipo de produto	Produto de vedação