

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260935 25/16
GTIN	4045197653628
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Comprimento da cabeça L_1	41 mm
Código ISO do suporte	A25R STFCCR/L16
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	32 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Tamanho da placa	16 mm
Desvio central L_3	17 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	23 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500