

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260934 16/11
GTIN	4045197653543
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Comprimento da cabeça L_1	26,7 mm
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	A16Q STFCCR/L11
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500