

**Placa de perfil completo 55° interior direita BF, HB8015, Passo: 19****Dados do pedido**

Número do pedido	270821 19
GTIN	4069515042116
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

Número de passos/polegadas	19
Tipo	HB8015
Tipo de rosca	BSW
Tipo de rosca	BSP
Tipo de rosca	G
Ângulo do flanco	55 grau
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

Dados de utilizador

Ficha de dados

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado	250	N
Alumínio > 10% Si	adequado	180	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	150	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	150	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	130	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	100	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	90	P
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado	40	H
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	100	M
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	100	M
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado	50	S
GG(G)	adequado	130	K
CuZn	condicionalmente adequado	150	N
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		