

Garant**Barra de mandrilar de aço A.. STLCL 90°, para pastilhas de corte reversíveis TC.., esquerda****Dados do pedido**

Número do pedido	260935 40/16
GTIN	4045197656087
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	49 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Desvio central L_3	27 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Tamanho da placa	16 mm
Parafuso para calço	269013 2
Calço	269005 7
Código ISO do suporte	A40T STFCR/L16
Comprimento da cabeça L_1	37,5 mm
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L_2	39 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	40 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD

Ficha de dados

Modelo da haste	Aço
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/260935-40/16>