

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260934 20/16
GTIN	4045197653550
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Desvio central L_3	13 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Comprimento da cabeça L_1	36,6 mm
Código ISO do suporte	A20R STFCCR/L16
Tamanho da placa	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500