

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Parafuso para calço	269013 2
Tamanho da placa	16 mm
Desvio central $L_3$	22 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Código ISO do suporte	A32S STFCL/L16
Comprimento da cabeça $L_1$	34,6 mm
Calço	269005 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação $L_2$	30 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Ø haste $D_s$	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
Calço Tipo 7	269005 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500