

**Garant**

**Barra de mandrilar de aço A.. STFCR 90°, para pastilhas de corte reversíveis TC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 40/16mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	260934 40/16
GTIN	4045197656063
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	A40T STFCR/L16
Tamanho da placa	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Calço	269005 7
Parafuso para calço	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Desvio central L <sub>3</sub>	27 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	49 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	37,5 mm
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	39 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Calço Tipo 7	269005 7
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15