

Mandril de superfície Forma ADB, BT 50 A = 160, Ø de fixação D1: 16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	302670 16
GTIN	4250122615798
Classe de artigo	36E

Descrição**Modelo:**

Todas as hastes brunidas.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	16
Ø de fixação D ₁	16 mm
Projeção medida A	160 mm
Ø exterior D	48 mm
Alojamento	BT 50 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min ⁻¹

Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308760 50
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 16	309900 16