

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
10/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260935 10/11
GTIN	4045197653581
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	A10K STFPCR/L11
Desvio central L_3	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	13 mm
Comprimento da cabeça L_1	22,8 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	9 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500