

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260935 16/11
GTIN	4045197653604
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	11 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	20 mm
Comprimento da cabeça L_1	26,7 mm
Código ISO do suporte	A16Q STFCR/L11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500