

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	270252 5,2
GTIN	4045197466457
Classe de artigo	211

Descrição

Utilização:

Para suporte de lâminas n.º 270200 – 270204.

Descrição técnica

Ø da haste d	5 mm
profundidade máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	0,5 mm
Distância entre o centro das pontas L_3	2,45 mm
Ø mínimo $D_{m\acute{i}n.}$	5,2 mm
Raio R	0,2 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm ²	0,028 mm/U
Avanço f em INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/U
Avanço f em INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm/U
Série	Micro
Projeção L_1	35 mm
Atributo do nome do produto	$L_1 = 35$ mm
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
--	----------------	-------	------------

Plásticos alumínio	condicionalmente adequado
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado
Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1100 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
interrompido	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado